



Dados do pedido

Número do pedido	274531 HSK63
GTIN	4067263112426
Classe de artigo	21U

Descrição técnica

Projeção medida A	105 mm
Tipo de alojamento do encabadouro	HSK63
h_1	19 mm
Bloco de terminais	279928 7
f_1	7 mm
L_2	35 mm
Parafuso de aperto	279815 24
h_2	23 mm
Parafuso de montagem	279815 9
f_2	15 mm
L_1	79 mm
Refrigeração interior	sim
h_3	54 mm
Série	Vario Plus Eco
Tipo de inserto	esquerda
Tipo de produto	Suporte de base

Acessórios

	279815 24
	279815 9
	279928 7