



## Dados do pedido

Número do pedido	274530 HSK63
GTIN	4067263112402
Classe de artigo	21U

## Descrição técnica

Tipo de alojamento do encabadouro	HSK63
Projeção medida A	105 mm
$L_2$	35 mm
$h_2$	23 mm
$f_1$	7 mm
$h_1$	19 mm
Parafuso de aperto	279815 24
$L_1$	79 mm
Parafuso de montagem	279815 9
Bloco de terminais	279928 7
$f_2$	15 mm
Refrigeração interior	sim
$h_3$	54 mm
Série	Vario Plus Eco
Tipo de inserto	direita
Tipo de produto	Suporte de base

---

## Acessórios

	279815 24
	279815 9
	279928 7