

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	274540 3
GTIN	4067263112440
Classe de artigo	21U

## Descrição

**Modelo:**

Para separar eixos com um diâmetro máximo de 90 mm.

**Indicado para:**

Suporte Vario plus Eco n.º 274530; 274500; 274503.

**Atenção:**

Sem parafusos de montagem (fornecidos com os suportes de aperto).

## Descrição técnica

perfuração axial possível	não
Largura de incisão w	3 mm
profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	45 mm
Série	Vario Plus Eco
Parafuso tensor	279815 9
Pastilha de corte reversível adequada	273656 – 273749
Comprimento total L	90,8 mm

X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Suporte de lâminas

---

## Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 9	279815 9
---------------------------	----------