

HOLEX**Conjunto de mordentes superiores 3 peças, macio, para tipo de mandril: 100mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 314425 100 |
| GTIN | 4067263113003 |
| Classe de artigo | 32R |

Descrição**Modelo:**Superfície de contacto **finamente fresada, não brunida.****Utilização:**

Para aparafusar em mordentes de base temperados.

Material:

16 MnCr5

Indicado para:**Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.****Instrução:**

- **Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.**
- **As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.**

Descrição técnica

| | |
|-------------------------|---------|
| Comprimento L | 53 mm |
| Comprimento da união A | 9,49 mm |
| Distância entre furos b | 24 mm |
| Altura H | 30 mm |

| | |
|-------------------------------|--|
| Largura da ranhura D | 7,96 mm |
| para tipo de mandril | 100 mm |
| adequado para o código de cor | #Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
| Tipo de produto | #Mordente de mandril com espiral plana |