



## Retificadora reta pneumática, Tipo: SPM60R



### Dados do pedido

Número do pedido	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Classe de artigo	03R

### Descrição

#### Modelo:

Retificadora reta pneumática ATA **com pinças de aperto de 3 mm** para trabalhos de fresagem, retificação e gravação finos. **Pré-filtro integrado.** Retificadora reta de 85 W com um elevado conforto operacional a uma velocidade máxima de 60 000 rpm.

- **Design elegante para trabalhos em áreas apertadas.**
- **Proteção das pinças de aperto amovível.**

### Descrição técnica

quantidade de ar necessária máxima	230 l/min
n.º máximo de rotações	60000 r,p,m,
Peso	0,17 kg
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Comprimento	140 mm
Rosca de ligação	BSP
Ruído de trabalho	68 dB(A)
Potência de saída	85 W
Ø da pinça de aperto	3 mm
Tipo de produto	Retificadora reta

