



Dados do pedido

Número do pedido	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Retificadora reta pneumática ATA **com pinças de aperto de 3 mm** para trabalhos de fresagem, retificação e gravação finos. **Pré-filtro integrado.** Retificadora reta de 63 W com design de motor único sem peças de desgaste no motor com uma longa vida útil e uma velocidade máxima de 100 000 rpm.

Utilização:

Utilizar apenas ar comprimido sem óleo. Não aplicar óleo!

Descrição técnica

Peso	0,15 kg
n.º máximo de rotações	100000 r,p,m,
Ø da pinça de aperto	3 mm
Comprimento	135 mm
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
quantidade de ar necessária máxima	170 l/min
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Ruído de trabalho	70 dB(A)
Rosca de ligação	BSP
Potência de saída	63 W
Tipo de produto	Retificadora reta

