



## Dados do pedido

Número do pedido	079440 SPT80R
GTIN	5390145244601
Classe de artigo	03R

## Descrição

### Modelo:

Retificadora reta pneumática ATA **com pinças de aperto de 3 mm** para trabalhos de fresagem, retificação e gravação finos. **Pré-filtro integrado.** Retificadora reta de 63 W com design de motor único sem peças de desgaste no motor com uma longa vida útil e uma velocidade máxima de 800 000 rpm.

### Utilização:

**Utilizar apenas ar comprimido sem óleo. Não aplicar óleo!**

## Descrição técnica

Rosca de ligação	BSP
quantidade de ar necessária máxima	170 l/min
Ø da pinça de aperto	3 mm
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Potência de saída	63 W
Peso	0,15 kg
n.º máximo de rotações	80000 r,p,m,
Ruído de trabalho	68 dB(A)
Comprimento	135 mm
Tipo de produto	Retificadora reta

