



Dados do pedido

Número do pedido	079442 S25
GTIN	5390145244687
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Retificadora reta pneumática ATA **com pinça de aperto de 6 mm**. Retificadora reta ergonómica para aplicações leves a médias com operação monomanual.

- **Alavanca Push-Pull para uso contínuo.**
- **Excelente relação peso/desempenho.**

Descrição técnica

Potência de saída	190 W
Comprimento	164 mm
Rosca de ligação	BSP
Peso	0,46 kg
quantidade de ar necessária máxima	450 l/min
Ø da pinça de aperto	6 mm
n.º máximo de rotações	25000 r,p,m,
vibração máxima conforme EN	3,14 m/s ²
Ruído de trabalho	68 dB(A)
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Tipo de produto	Retificadora reta

