



Dados do pedido

Número do pedido	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Retificadora reta pneumática ATA **com pinça de aperto de 6 mm**. Potente retificadora reta para as aplicações mais difíceis com elevado conforto do utilizador.

- **Regulação de rotações.**
- **Arranque suave.**

Descrição técnica

Peso	0,75 kg
Comprimento	213 mm
Rosca de ligação	BSP
vibração máxima conforme EN	3,21 m/s ²
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
n.º máximo de rotações	25000 r,p,m,
quantidade de ar necessária máxima	620 l/min
Potência de saída	820 W
Ø da pinça de aperto	6 mm
Ruído de trabalho	72 dB(A)
Tipo de produto	Retificadora reta

