



Dados do pedido

Número do pedido	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Retificadora reta pneumática ATA **com pinça de aperto de 6 mm**. Retificadora reta ergonómica com sistema de amortecimento das vibrações único.

- **Arranque suave.**

Descrição técnica

Rosca de ligação	BSP
Comprimento	208 mm
vibração máxima conforme EN	2,27 m/s ²
Ø da pinça de aperto	6 mm
quantidade de ar necessária máxima	620 l/min
Ruído de trabalho	77 dB(A)
Potência de saída	820 W
Peso	0,8 kg
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
n.º máximo de rotações	25000 r,p,m,
Tipo de produto	Retificadora reta

