



## Dados do pedido

Número do pedido	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Classe de artigo	03R

## Descrição

### Modelo:

Retificadora angular compacta com design ergonómico e cabeça estreita para fácil acesso em áreas apertadas. Retificadora angular compacta com design ergonómico e cabeça estreita para fácil acesso em áreas apertadas. Para pratos abrasivos pequenos Roloc® Ø 50/75 mm.

## Descrição técnica

quantidade de ar necessária máxima	1207 l/min
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
vibração máxima conforme EN	2,58 m/s <sup>2</sup>
Ø máximo do disco	75 mm
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Peso	0,6 kg
Ruído de trabalho	74 dB(A)
Potência de saída	300 W
Rosca de ligação	BSP
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	8 mm
Tipo de produto	Retificadora angular

