

Ficha de dados



Pinça de aperto por compressão redonda, DIN 6343, 173 E, Ø de fixação: 10



Dados do pedido

Número do pedido	329560 10
GTIN	4067263110798
Classe de artigo	32Z

Descrição

Versão:

Pinças de aperto, **perfil redondo com incrementos de 1 mm**. Ao encomendar, especificar **Ø de aperto desejado**.

Norma:

DIN 6343

Precisão:

Tolerâncias de concentricidade: D = 1 até 10 mm = 0,02 mm D = 10 até 30 mm = 0,03 mm D = 30 até 60 mm = 0,04 mm

Nota:

Outros diâmetros e formas (p. ex., quadrado ou sextavado) **a pedido!**

Perfil Ø 1,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 8,5 mm com ranhuras transversais.

Descrição técnica

A	50 mm
K	60 mm
F	48 mm
Ângulo α	15 grau
Comprimento total L	94 mm
Tipo	173 E

Ficha de dados

Tipo de produto

Pinça de aperto