



## Dados do pedido

Número do pedido	329560 38
GTIN	4067263115472
Classe de artigo	32Z

## Descrição

### Modelo:

Pinças de aperto, **perfil redondo com incrementos de 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

### Norma:

**DIN 6343**

### Precisão:

**Tolerâncias de concentricidade:** D = 1 até 10 mm = 0,02 mm D = 10 até 30 mm = 0,03 mm D = 30 até 60 mm = 0,04 mm

### Instrução:

Outros diâmetros e formas (p. ex., quadrado ou sextavado) **a pedido!**

Perfil Ø 1,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 8,5 mm com ranhuras transversais.

## Descrição técnica

K	60 mm
F	48 mm
A	50 mm
Comprimento total L	94 mm
Ângulo $\alpha$	17,5 grau
Tipo	173 E
Tipo de produto	Pinça de aperto

