




## Dados do pedido

Número do pedido	270657 6
GTIN	2050002079083
Classe de artigo	24U

## Descrição

### Modelo:

Versão semelhante (novo aperto) ao antigo artigo n.º 240110 – 240135.

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

### Indicado para:

Suportes de aperto n.º 270531 – 270536 e 270539 – 270544.

## Descrição técnica

profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}$	0,5 mm
f	2,75 mm
a	5,7 mm
Ø D	6 mm
profundidade de incisão máxima $t_{\text{máx.}}$	1,8 mm
Raio R	0,2 mm
Atributo do nome do produto	$L_2 = 25\text{ mm}$
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	400	N
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado	240	N

Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	180	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	130	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	40	S
GG(G)	adequado	110	K
CuZn	adequado	210	N
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		