




Dados do pedido

Número do pedido	270661 8
GTIN	2050002079212
Classe de artigo	24U

Descrição

Modelo:

Versão semelhante (novo aperto) ao antigo artigo n.º 240110 – 240135.

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Indicado para:

Suportes de aperto n.º 270531 – 270536 e 270539 – 270544.

Descrição técnica

a	7,7 mm
Ø D	8 mm
profundidade de incisão máxima $t_{máx.}$	2,5 mm
f	3,75 mm
profundidade máxima de corte $a_{p máx.}$	0,6 mm
Raio R	0,2 mm
Atributo do nome do produto	$L_2 = 35$ mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado	400	N
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado	240	N

Aço < 500 N/mm ²	adequado	180	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	130	P
INOX < 900 N/mm ²	adequado	100	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	70	M
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado	40	S
GG(G)	adequado	110	K
CuZn	adequado	210	N
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		