



Dados do pedido

Número do pedido	086240 2
GTIN	4049924500117
Classe de artigo	08Z

Descrição

Modelo:

Cintas redondas extremamente resistentes (EN 1492-2) com revestimento simples sem costuras e resistente à abrasão.

Utilização:

Para levantar e mover componentes.

Instrução:

Opções de fornecimento até às seguintes cargas de elevação: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descrição técnica

Comprimento útil	2 m
Comprimento circunferencial	4 m
Largura da linga	46 mm
Capacidade de carga simples direta WLL	1000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL	1000 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7°	2000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° – 45°	1400 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° – 60°	1020 kg
Tipo de produto	Cinta redonda