



## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 329565 41     |
| GTIN             | 4067263115892 |
| Classe de artigo | 32Z           |

## Descrição

### Modelo:

Pinças de aperto, **perfil redondo com incrementos de 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

### Norma:

**DIN 6343**

### Precisão:

**Tolerâncias de concentricidade:** D = 1 até 10 mm = 0,02 mm D = 10 até 30 mm = 0,03 mm D = 30 até 60 mm = 0,04 mm

### Instrução:

Outros diâmetros e formas (p. ex., quadrado ou sextavado) **a pedido!**

Perfil Ø 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 9,0 mm com ranhuras transversais.

## Descrição técnica

|                     |         |
|---------------------|---------|
| F                   | 66 mm   |
| A                   | 73 mm   |
| Ângulo $\alpha$     | 20 grau |
| Comprimento total L | 110 mm  |
| K                   | 84 mm   |
| Tipo                | 185 E   |

Tipo de produto

Pinça de aperto