



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 329565 55 |
| GTIN | 4067263116035 |
| Classe de artigo | 32Z |

Descrição

Modelo:

Pinças de aperto, **perfil redondo com incrementos de 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Norma:

DIN 6343

Precisão:

Tolerâncias de concentricidade: D = 1 até 10 mm = 0,02 mm D = 10 até 30 mm = 0,03 mm D = 30 até 60 mm = 0,04 mm

Instrução:

Outros diâmetros e formas (p. ex., quadrado ou sextavado) **a pedido!**

Perfil Ø 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 9,0 mm com ranhuras transversais.

Descrição técnica

| | |
|---------------------|---------|
| Ângulo α | 20 grau |
| A | 73 mm |
| Comprimento total L | 110 mm |
| K | 84 mm |
| F | 66 mm |
| Tipo | 185 E |

Tipo de produto

Pinça de aperto