



Dados do pedido

Número do pedido	329565 57
GTIN	4067263116059
Classe de artigo	32Z

Descrição

Modelo:

Pinças de aperto, **perfil redondo com incrementos de 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Norma:

DIN 6343

Precisão:

Tolerâncias de concentricidade: D = 1 até 10 mm = 0,02 mm D = 10 até 30 mm = 0,03 mm D = 30 até 60 mm = 0,04 mm

Instrução:

Outros diâmetros e formas (p. ex., quadrado ou sextavado) **a pedido!**

Perfil Ø 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 9,0 mm com ranhuras transversais.

Descrição técnica

K	84 mm
Ângulo α	20 grau
F	66 mm
Comprimento total L	110 mm
A	73 mm
Tipo	185 E

Tipo de produto

Pinça de aperto