



Dados do pedido

Número do pedido	081106 25N
GTIN	4007123638840
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos estão em conformidade com as especificações da DGUV I 203-006 (anterior BGI 608).

Bobina de cabos robusta com corpo da bobina de chapa de aço, lados dianteiro e traseiro com isolamento de proteção.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 44
Classe do cabo	H07RN-F
Alimentação de energia	A energia elétrica
Comprimento do cabo	25 m
Sistema de diagnóstico disponível	sim

resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI
Estrutura do cabo	3G2,5
Material da caixa	Aço
Potência nominal desenrolado	3500 (16A) W
Material do cabo	Neopreno
Número de tomadas	4
Cor do cabo	preto
Tipo de produto	Bobina de cabos