

DC.T 11T302, Tipo: HB7310**Dados do pedido**

Número do pedido	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Profundidade de corte a_p	0,1 - 4 mm
Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	AM
Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	N
Tipo	HB7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGT 11T302
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar