



Dados do pedido

Número do pedido	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120404
Quebra-aparas	PQ
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Número de trocas/cortes	4
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 320 m/min
Tipo	CA125P
Avanço f	0,13 - 0,4 mm/U
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar