


**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120404, para acabamento, Wiper****Dados do pedido**

Número do pedido	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Quebra-aparas	WP
Aplicação principal	P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	CA125P
#Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	4
Profundidade de corte a_p	0,3 - 1,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120404
Avanço f	0,06 - 0,42 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Material de corte	HM

Ficha de dados

Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 320 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear