



Dados do pedido

Número do pedido	250212 CA125P
GTIN	4960664024216
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 320 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	PMG
Tipo	CA125P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar

