

**CNMG 120416, Tipo: CA125P****Dados do pedido**

Número do pedido	250216 CA125P
GTIN	4960664024230
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Aplicação principal	P
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120416
Número de trocas/cortes	4
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	CA125P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 320 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Quebra-aperas	PMG
Profundidade de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avanço f	0,15 - 0,5 mm/U

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar