



Dados do pedido

Número do pedido	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Quebra-aparas	PX
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	CA125P
Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 120408
Avanço f	0,25 - 0,9 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	140 - 300 m/min
Profundidade de corte a_p	1 - 11 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar