



Dados do pedido

Número do pedido	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	CA125P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120404
Quebra-aparas	PQ
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,13 - 0,4 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	150 - 320 m/min

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar