



## Dados do pedido

Número do pedido	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Número de trocas/cortes	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 110308
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	110 - 260 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Tipo	CA125P
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Quebra-apanas	HQ
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar