



Dados do pedido

Número do pedido	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Raio do canto	1,6 mm
Profundidade de corte a_p	1 - 11 mm
Quebra-aparas	PX
Velocidade de corte v_c aplicação principal	170 - 380 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Tipo	CA115P
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMM 160616
Avanço f	0,25 - 0,9 mm/U
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	4
Condição de corte	contínuo

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar