



Dados do pedido

Número do pedido	250213 CA115P
GTIN	4960664042418
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	WQ
Tipo	CA115P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Avanço f	0,14 - 0,5 mm/U
Número de trocas/cortes	4
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear