



Dados do pedido

Número do pedido	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	contínuo
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160608
Aplicação principal	P
Número de trocas/cortes	4
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U
Quebra-aperas	PH
Velocidade de corte v_c aplicação principal	170 - 380 m/min
Tipo	CA115P
Profundidade de corte a_p	1 - 10 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar