



Dados do pedido

Número do pedido	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tipo	CA115P
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160616
Raio do canto	1,6 mm
Quebra-aparas	PH
Número de trocas/cortes	4
Velocidade de corte v_c aplicação principal	170 - 380 m/min
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,28 - 0,88 mm/U
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Profundidade de corte a_p	1 - 10 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar