



Dados do pedido

Número do pedido	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tolerância	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	CA115P
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT09T304-HQ CA115P
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 270 m/min
Quebra-aperas	HQ
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Aplicação principal	P
Óleo de corte	HM

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar