

**Pastilha de corte reversível por torneamento WNMG 080404, para processamento médio, Wiper****Dados do pedido**

Número do pedido	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Avanço f	0,14 - 0,55 mm/U
Tipo	CA115P
#Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	6
Condição de corte	contínuo
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Quebra-aparas	WQ
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Material de corte	HM

Ficha de dados

Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear