



## Dados do pedido

Número do pedido	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Avanço $f$	0,07 - 0,3 mm/U
Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	HQ
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	CA115P
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080408
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	180 - 400 m/min
Número de trocas/cortes	6
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar