



## Dados do pedido

Número do pedido	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Classe de artigo	25E

## Descrição técnica

Tolerância	M
Tipo	CA115P
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120404
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aperas	GK
Condição de corte	contínuo
Número de trocas/cortes	2
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	90 - 340 m/min
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,4 mm

Aplicação principal	P
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar