



Dados do pedido

Número do pedido	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T302
Aplicação principal	P
Quebra-aparas	GK
Óleo de corte	HM
Tipo	CA115P
Condição de corte	contínuo
Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Raio do canto	0,2 mm
Tolerância	M

Velocidade de corte v_c aplicação principal	90 - 340 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar