



Dados do pedido

Número do pedido	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Tipo	CA115P
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,2 mm
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 070202
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Quebra- aparas	GK

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 340 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar