



Dados do pedido

Número do pedido	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Tipo	CA115P
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo
Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 340 m/min
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Quebra-apanas	GK
Raio do canto	0,8 mm

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar