



## Dados do pedido

Número do pedido	081285 13
GTIN	5708997362013
Classe de artigo	08C

## Descrição

### Modelo:

Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e aresta de proteção em borracha.

- **Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.**
- **Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia.**
- **Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.**

**Projetor com bateria NOVA "For Life"** com pega de transporte integrada e função de regulação da intensidade de 5 níveis.

- **Design novo e atualizado com vários LED altamente eficientes.**
- **Nova função OPTILight para uma potência luminosa otimizada e um período de iluminação excepcional.**
- **Compacto e duradouro para ambientes de trabalho exigentes.**

### Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

### Material fornecido:

Incluindo cabo de carga USB e fonte de alimentação.

## Descrição técnica

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Comprimento total	163 mm
Altura total	163 mm
Fluxo luminoso	200 - 2000 lm
Consumo energético	13 W
Largura total	63 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Tipo de proteção IP	IP 67