



Dados do pedido

Número do pedido	081245 43
GTIN	5708997362037
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Projetor LED robusto com caixa de alumínio resistente a impactos e rebordo protetor de borracha.

- **Luz suave, de pouca sombra e sem brilho com baixa geração de calor.**
- **Alta intensidade de luz, baixo consumo de energia.**
- **Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas.**

Projetor LED NOVA "For Life" com pega de transporte integrada e função de regulação da intensidade de 5 níveis.

- **Design novo e atualizado com vários LED altamente eficientes.**
- **Nova função OPTILight para uma potência luminosa otimizada e um período de iluminação excepcional.**
- **Compacto e duradouro para ambientes de trabalho exigentes.**

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descrição técnica

Altura total	262 mm
Largura total	87 mm
Fluxo luminoso	600 - 6000 lm

Comprimento do cabo de ligação	5 m
Tipo de proteção IP	IP 67
Comprimento total	267 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Peso	2660 g
Atributo do nome do produto	230 V
Tipo de produto	Foco