



Dados do pedido

Número do pedido	081451 1000
GTIN	5708997362006
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Projetores LED sem fio compactos e potentes para utilização móvel. Graças às suas dimensões compactas, podem ser perfeitamente utilizados como lanterna de mão. Os pés magnéticos reguláveis também permitem o uso estacionário.

Nova **função OPTILight** para uma potência de luz e período de iluminação otimizados. O sistema SMART Grip 4 em 1 integra várias funções numa unidade: um anel para um punho seguro, um grampo para uma fixação fácil, um ímã forte e um suporte.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB.

Descrição técnica

Comprimento total	104 mm
Lâmpada	Módulo LED
Peso	250 g
Tipo de bateria	lão de lítio

Período de iluminação	1,5 - 15 h
Altura total	96 mm
Tensão da bateria	3,7 V
Fluxo luminoso	100 - 1000 lm
Tipo de proteção IP	IP 65
Número de baterias incluídas	1
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Largura total	38 mm
Tipo de produto	Foco