

TNMG 220404, Tipo: CA510**Dados do pedido**

Número do pedido	251586 CA510
GTIN	4960664699421
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	PS
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 450 m/min
Avanço f	0,15 - 0,6 mm/U
Aplicação principal	P
Profundidade de corte a_p	1 - 4,5 mm
Tipo	CA510
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	TNMG 220404
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar