



Retificadora angular sem fio GWS, Tipo: GWS18-10SC



Dados do pedido

Número do pedido	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Classe de artigo	03C

Descrição

Modelo:

Potente **retificadora angular sem fio** de 18 V.

- **A mesma potência que uma retificador com fio de 1000 W, graças a motor sem escovas e bateria ProCORE de 18 V.**
- **Drop Control, KickBack Control e Intelligent Brake System para proporcionar a proteção e o conforto máximos do utilizador.**
- **Módulo Bluetooth para ajustes através da Toolbox App. Interface para feedback da ferramenta ativa e pré-seleção do número de rotações.**

Material fornecido:

Inclui flange de montagem, porca de aperto rápido, 1x módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional, tampa de proteção e L-BOXX.

Instrução:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073854 e n.º 073866.

Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	6 m/s ²
Tensão da bateria	18 V
Ø máximo do disco	125 mm

pré-seleção eletrónica do número de rotações	sim
Interface	Interface Bluetooth
Bloqueio contra re arranque	sim
Tipo de bateria	lão de lítio
n.º máximo de rotações	9000 r,p,m,
Número de baterias incluídas	0
Paragem kickback	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Alimentação de energia	A bateria recarregável
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
profundidade de corte máxima	34 mm
Designação do fabricante	GWS 18V-10 SC
Comutação de homem morto	não
Peso	2 kg
Arranque suave	não
Design do motor	sem escovas
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Tipo de produto	Retificadora angular