



Dados do pedido

Número do pedido	725610 200
GTIN	4003773081913
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Alto desempenho de corte com relativamente pouco esforço graças a uma transmissão de alavanca especial. Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 59 HRC). Alicate preto atramentizado, cabeça polida, pegas com mangas multicomponentes. **Com mola de abertura e bloqueio integrado. Cabeça com ângulo de 20° para cortes nivelados.**

Utilização:

Para o corte rente de materiais macios, como p. ex. alumínio plástico, cobre (também barras de cobre até 3x10 mm), chumbo.

Material:

Aço cromo vanádio elétrico, forjado e temperado a óleo em vários níveis.

Descrição técnica

comprimento total	200 mm
Potência de corte de fio macio até Ø	6 mm
Lâmina de corte	temperado por indução
cabeça angular	20 grau
Punho	Manga multicomponente
Material	Aço elétrico cromo-vanádio
Superfície	fosfatado a preto
com mola de abertura	sim
com parafuso de reajuste	sim

Tipo de producto

Alicate cortante