



Dados do pedido

Número do pedido	730350 225
GTIN	4003773089964
Classe de artigo	73F

Descrição

Modelo:

Cabos com **isolamento até 1000 volts conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Punhos com mangas multicomponentes. Cabeça com pontas em forma de foice. Tesoura brunida. Corta de forma lisa e limpa sem esmagar. **Dois áreas de corte:** A aresta de corte principal escalonada mantém os cabos menores e maiores o mais próximo possível da articulação durante o corte; a aresta de corte frontal é usada para o corte gradual ("roer") de cabos muito grandes. **Enorme capacidade:** corta cabos monofilares de cobre ou alumínio de até 35 mm², cabos multifilares de até 70 mm² e cabos com fios de pequeno diâmetro de até 120 mm².

Utilização:

Para cortar cabos de cobre e alumínio.

Material:

Aço especial para ferramentas, forjado por estampagem.

Descrição técnica

Potência de corte até Ø	23 mm
Potência de corte	120 mm ²
comprimento total	225 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Punho	Manga multicomponente
Acionamento	mecânico, monomanual

Material	Aço especial para ferramentas com qualidade extra, forjado, temperado a óleo
Superfície	cromado
com mola de abertura	não
Tipo de produto	Tesoura