



## Conjunto de pontas "universal" com ferramenta de acionamento 32 peças, Número peças: 32



### Dados do pedido

Número do pedido	676101 32
GTIN	4013288228345
Classe de artigo	63H

### Descrição

#### Versão:

Práticos conjuntos Kraftform Kompakt® compostos por pontas e ferramentas de acionamento **para trabalho manual e com máquina. Punho de chave de parafusos Kraftform** com suporte de troca rápida para pontas de 1/4 de polegada com haste C 6,3 e E 6,3.

#### Utilização:

Perfis padrão convencionais para uniões roscadas normais.

#### Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675200 cada 3 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675220 cada 3 un. tam. 1/25; 2/25; 3/25

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para sextavado interior: n.º 675240 cada 1 un. tam. 4; 5; 6

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior com pino: n.º 675350 cada 1 un. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: Cada 1 un. tam. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 mm

Punho de chave de parafusos: 1 un. n.º 676410 tam. 6,3 com mandril de troca rápida

"Rapidaptor" C/E 6,3

Porta-pontas "Rapidaptor": 1 un. n.º 675020 tam. 6,3K

### Descrição técnica

Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
-----------------	------------------------------

## Ficha de dados

Perfil de saída	Chave de parafusos Pozidriv
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Número de peças	32
Ferramenta de acionamento	Punho de chave de parafusos
lâmina telescópica retrátil no punho	não
Tipo de produto	Ferramenta de pontas