

**Comparador digital, Faixa de medição: 12,5****Dados do pedido**

Número do pedido	434622 12,5
GTIN	4550501373951
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Display digital de grande escala e analógico adicional. Adequado para medição contínua devido à operação com corrente. Inserto de medição com esfera de metal duro, rosca M2,5×0,45.

Vantagem:

- Interface bidirecional Digimatic S1.
- Iluminação de fundo LCD vermelha/verde para uma avaliação visual de tolerância GO/±NG.
- Gráfico de barras analógico.
- Função MAX/MIN-RANGE (valor de desvio) com uma frequência de 500 leituras por segundo.
- Alimentação elétrica externa através de fonte de alimentação AC.
- Alta precisão.

Função:

IP30: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de Ø 2,5 mm, no entanto, ferramentas e arames devem ser mantidos longe e não há proteção contra a água.

Material fornecido:

Inclui cabo de alimentação n.º 497661, fonte de alimentação AC DC 6V / 2A (versão CEE Alemanha).

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497081, apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Profundidade	42,9 mm
--------------	---------

Ficha de dados

Força de medição	≤ 1,5 N
Ø da caixa	59 mm
Ø do veio de fixação h6	8 mm
Leitura selecionável	0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Calibração	C1
Comprimento	117,8 mm
Faixa de medição	12,5 mm
Tipo de proteção IP	IP 30
Alimentação de energia	A energia elétrica
Desvio de medição E MPE (gama de medição)	0,0025 mm
Norma	Norma de fábrica
Tamanho dos dígitos	11 mm
Indicação com iluminação de fundo	sim
Interface	interface Digimatic
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/434622-12,5>