

metabo**Compressor de oficina, Tipo: 180/5W****Dados do pedido**

Número do pedido	079842 180/5W
GTIN	4007430244406
Classe de artigo	03D

Descrição**Modelo:**

Compressor de pistão compacto e portátil. Ideal para agrafar e pregar.

Descrição técnica

Largura	395 mm
potência de sucção máxima	160 l/min
Peso	16 kg
Consumo energético	1,1 kW
potência de enchimento máxima	90 l/min
Tensão de rede	230 V
pressão máxima (ar)	8 bar
Altura	286 mm
Designação do fabricante	180/5W
Comprimento	370 mm
Volume do recipiente sob pressão	5 l
Tipo de produto	Compressor

