

metabo**Compressor de oficina, Tipo: 700/90D****Dados do pedido**

Número do pedido	079842 700/90D
GTIN	4007430244833
Classe de artigo	03D

Descrição**Modelo:**

Compressor potente e robusto para uma utilização exigente. Desempenho excepcional e longa vida útil.

Descrição técnica

Tensão de rede	380-415 V
Volume do recipiente sob pressão	90 l
Consumo energético	4 kW
Designação do fabricante	700/90D
pressão máxima (ar)	11 bar
Largura	520 mm
Altura	1110 mm
potência de enchimento máxima	520 l/min
Peso	119 kg

potência de sucção máxima	650 l/min
Comprimento	1188 mm
Tipo de produto	Compressor